

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6218.740 CP 180 fali csukló

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6218.740 - CP 180 fali csukló Vízszintes kimenet

A tartórendszer elforgatható rögzítéséhez függőleges felületeken.

## Jellemzők

Cikkszám	CP 6218.740
Termékleírás	A tartórendszer elforgatható rögzítéséhez függőleges felületeken.
Anyag	Fali csukló: acélöntvény Harmonika csukló: Műanyag
Szín	Fali csukló: RAL 7035 Harmonika csukló: RAL 7024
Egységcsomag	Tömítésekkel együtt Harmonika csukló Csavarok elfordulási szög korlátozásához Szintezőcsavarok Menetmetsző csavarokkal a tartóprofil rögzítéshez
Forgatható/dönthető	Igen
Rotation angle/swivel area	kb. 180° 2 lyukasztott acéllemezzel korlátozható
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	12,958 kg
Bruttó tömeg	13,64 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	49,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Termékleírás	FALITARTÓ EGYSÉG 180, VÍZSZINTES KILÉPŐ

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat