

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6320.500

Kezelőház fogókerettel

Állapot: 2025.06.14. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6320.500 - Kezelőház fogókerettel

Modern megjelenésű acéllemez kezelőház fogókerettel, Ø 130 mm-es tartókar-kivágással, használható CP 60 / 120 / 180 tartókarrendszerhez, szerviznyílás előlről vagy hátulról, az alumínium előlap megmunkálásához könnyen leszerelhető, IP 55 védetség



Jellemzők

Cikkszám	CP 6320.500
Anyag	Ház és ajtó: acéllemez Fogókeret: alumínium Előlap: alumínium Takarólapok: Műanyag
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Fogókeret: natúr eloxált Előlap: natúr eloxált
Szín	Ház és ajtó: RAL 7035 Fogókeret: natúr eloxált Előlap: natúr eloxált Takarólapok: RAL 7024-szerű
Egységcsomag	Ház LØ 130 mm-es tartókarrendszerhez kialakított kitöréssel és erősítéssel Elöl maximális kitöréssel, könnyen megmunkálható, 3 mm alumínium-előlappal lefedve Oldalsó fogókeretek és takarósapkák 3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel Előformált szerelő szögidom belső kiépítéshez TS rendszerfurattal
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 380 mm Mélység: 210 mm

Jellemzők

IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55
Kivitel	hátulról
Megjegyzés	A tartókar csatlakozás és az ajtópánt cseréje a ház forgatásával cserélhető Opcionális: Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozó, a merevítőlemezen kívülről központosan előformálva, egyszerűen felfúrható Zárrendszerek hátulról nyíló szerviznyíláshoz: 27 mm-es A kivitelű zárbetétek, biztonsági hengerek, B kivitelű műanyag és elforduló fogantyúk
Alapanyag	Alumínium
Zár	Zár kivitel: Elforduló zár Zárak száma: 1 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	12.586
Bruttó tömeg	13.248
Vámtarifaszám	94032080
EAN	4028177694002
ECLASS 8.0	27180505

Jóváhagyások

Jóváhagyások	Bureau Veritas
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK