

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6320.550

AX kezelőház fogókerettel

Állapot: 2026.04.17. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6320.550 - AX kezelőház fogókerettel

Acéllemez AX alapszekrényre épülő kezelőház fogókerettel, Ø 130 mm-es tartókar-kivágással. Használható CP 60/120/180 tartókarrendszerhez. Szerviznyílás hátul. Az alumínium előlap megmunkáláshoz könnyen leszerelhető. IP55 védelem.



Jellemzők

Cikkszám	AX 6320.550
Kivitel	Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
Anyag	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés Előlap: alumínium Takarólapok: Műanyag
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Fogókeret: natúr eloxált Előlap: natúr eloxált
General colour	RAL 7035
Szín	Ház és ajtó: RAL 7035 Fogókeret: natúr eloxált Előlap: natúr eloxált Takarólapok: RAL 7024-szerű

Jellemzők

Egységcsomag	Ház LØ 130 mm-es tartókarrendszerhez kialakított kitöréssel és erősítéssel Elöl maximális kitöréssel, könnyen megmunkálható, 3 mm alumínium-előlappal lefedve Oldalsó fogókeret zárólapokkal Előformált szerelő szögidom belső kiépítéshez rendszerfurattal 3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 380 mm Mélység: 210 mm
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 12-es típus
Kivitel	Szerviznyílás hátul
IK-kód	IK08
Megjegyzés	A tartókar csatlakozás és az ajtópánt cseréje a ház forgatásával cserélhető Opcionális: Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozó, a merevítőlemezen kívülről központosan előformálva, egyszerűen felfúrható Zárrendszerek hátulról nyíló szerviznyíláshoz: zárbetét, lecserélhető AX mini komfortfogantyúra, 27 mm-es, A kivitelű zárbetétekre Zárrendszerek előlről nyíló szerviznyíláshoz: zárbetét, cserélhető 27 mm-es A kivitelű zárbetétekre
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	12,2 kg
Bruttó tömeg	12,6 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	57,1 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002504

Jellemzők

ETIM 8	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Termékleírás	AX KEZELŐDOBOZ FOGANTYÚVAL, 600x380x210 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK