

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6321.000

## Kezelőház asztali TFT-hez 24"-ig

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6321.000 - Kezelőház asztali TFT-hez 24"-ig

Integrált VESA 75/100 rögzítés. Hatékony és vonzó megjelenésű védelem a kereskedelemben kapható asztali TFT-khez 24"-ig, 16:9/16:10 formátumban. Magas, IP 65 védettség.

## Jellemzők

Cikkszám	CP 6321.000
Kivitel	Egyrétegű biztonsági üveglak
Termékleírás	A kereskedelemben kapható, max. 24" képátlójú, 16:9/16:10 képarányú asztali TFT monitorok beépítéséhez
Anyag	Ház és ajtó: acéllemez Fogókeret: alumínium Takarólapok: Műanyag Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg TFT rögzítés: acéllemez
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Fogókeret: natúr eloxált
Szín	Ház és ajtó: RAL 7035 Fogókeret: natúr eloxált Takarólapok: RAL 7024-szerű
Egységcsomag	Ház LØ 130 mm-es tartókarrendszerhez kialakított kitöréssel és erősítéssel Ablak Rögzítés asztali TFT-hez VESA 75/100 befogóval Oldalsó fogókeretek és takarólapok Ajtók hátul, jobb oldalt zsanérozva 3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Méret	Szélesség: 650 mm Magasság: 450 mm Mélység: 155 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 65
Zárak száma	1

## Jellemzők

Megjegyzés	A tartókar csatlakozás és az ajtópánt cseréje a ház forgatásával cserélhető Opcionális: Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozó, a merevítőlemezen kívülről központosan előformálva, egyszerűen felfúrható Zárbetét, cserélhető 27 mm-es A kivitelű zárbetétekre, biztonsági hengerekre, B kivitelű műanyag és elforduló fogantyúkra
Alapanyag	Alumínium
Zár	Zár kivitel: Elforduló zár Zárak száma: 1 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	16,468 kg
Bruttó tömeg	17,335 kg
Vámtarifaszám	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Termékleírás	CP OPTIPANEL TFT-HEZ, 24"-IG

## Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---