

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6321.010 Billentyűzettartó

Állapot: 2025.10.18. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6321.010 - Billentyűzettartó kezelőházakhoz és felületekhez

Különböző billentyűmélységhez beállítható egyszerű tolófunkcióval.



Jellemzők

Cikkszám	SM 6321.010
Előnyei	Különböző billentyűmélységhez beállítható egyszerű tolófunkcióval Rögzítés a kezelőházra tartókar-csatlakozással alul és felül Egyszerű dőlésszög-beállítás Nincs szennyeződés-lerakódás az oldalt nyitott tartófelület miatt
Műszaki adatok	Mélységében 128 - 228 mm között fokozatmentesen állítható rakodófelület
Anyag	Acéllemez Kéztámasz: extrudált alumínium profil
Felület	Struktúralakk Kéztámasz: natúr eloxált
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Tartófelület teljesen előszerelve Tépőzáras szalag a billentyű rögzítéséhez Rögzítési segédanyag

Jellemzők

Méret	Szélesség: 430 mm
Beépítési lehetőségek	Kezelőház fogókerettel Kezelőház asztali TFT-hez 24"-ig Ráépítés függőleges felületekre és vízszintes felületek alá
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2.94
Bruttó tömeg	3.33
Vámtarifaszám	94039910
EAN	4028177703896
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261