

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6321.050

AX kezelőház asztali TFT kijelzőhöz 24"-ig

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6321.050 - AX kezelőház asztali TFT kijelzőhöz 24"-ig

Max. 24"-os asztali TFT-hez való kezelőház acéllemez AX alapszekrényen, beépített VESA 75/100 rögzítőelemmel. Hatékony és jó megjelenésű védelem a kereskedelemben kapható, max. 24" képátlójú asztali TFT monitorokhoz, 16:9/16:10 formátumban. Magas, IP 65 védelem.



Jellemzők

Cikkszám	AX 6321.050
Termékleírás	A kereskedelemben kapható, max. 24" képátlójú, 16:9/16:10 képarányú asztali TFT monitorok beépítéséhez
Anyag	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés Fogókeret: alumínium Takarólapok: Műanyag Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg TFT rögzítés: acéllemez
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Fogókeret: natúr eloxált
General colour	RAL 7035
Szín	Ház és ajtó: RAL 7035 Fogókeret: natúr eloxált Takarólapok: RAL 7024-szerű

Jellemzők

Egységcsomag	Ház ajtóval, kikönnyítéssel és megerősítéssel a Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozóhoz Ablak Rögzítés asztali TFT-hez VESA 75/100 befogóval Oldalsó fogókeretek és takarósapkák Ajtók hátul, jobb oldalt zsanérozva 3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel Előformált szerelő szögidom belső kiépítéshez rendszerfurattal
Méret	Szélesség: 650 mm Magasság: 450 mm Mélység: 155 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 12-es típus
Zárak száma	2
IK-kód	IK08
Megjegyzés	A tartókar csatlakozás és az ajtópánt cseréje a ház forgatásával cserélhető Opcionális: Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozó, a merevítőlemezen kívülről központosan előformálva, egyszerűen felfúrható Zárrendszerek hátulról nyíló szerviznyíláshoz: zárbetét, lecserélhető AX mini komfortfogantyúra, 27 mm-es, A kivitelű zárbetétekre
Alapanyag	Acéllemez
Zár	Zár kivitel: Elforduló zár Zárak száma: 2 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	15,66 kg
Bruttó tömeg	15,8 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	59,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján

Jellemzők

Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Termékleírás	AX KEZELŐDOBOZ TFT-HEZ, 24"-IG, 650x450x155 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat