

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6340.100 Compact-Panel

Állapot: 2026.04.02. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6340.100 - Compact-Panel

Elegáns megjelenésű kezelőház extrudált alumínium profilokból. Ideális kis kezelőmezőkhöz. Sokoldalú belső kiépítés



Jellemzők

| | |
|--------------|---|
| Cikkszám | CP 6340.100 |
| Kivitel | 90 x 71 mm-es acél tartókar-csatlakozóval CP 40-hez |
| Termékleírás | Az előlapokba szerelendő kis kezelőegységekhez. Az előlap behelyezése hátulról történik, majd belülről egy csavarfeszítővel kell rögzíteni. Saját, 2 – 6 mm anyagvastagságú előlapok beszerelésére is lehetőség van. A hátfal bal vagy jobb oldalt zsanérozott. Tetőtálca kitöréssel és erősítéssel CP 40 acél tartókarrendszerhez. |
| Anyag | Tetőtálca, fenéktálca: cink présöntvény Hátfal: alumínium Oldalsó elemek: Extrudált alumíniumprofil Csavarburkolat: Műanyag |
| Felület | Tetőtálca, fenéktálca, oldalrészek: porszórt Hátfal: natúr eloxált |
| Szín | RAL 7024 |
| Egységcsomag | Tetőtálca Fenéktálca Hátfal Oldalsó elemek Csavarburkolat Tömítéssel és csavarfeszítővel együtt |

Jellemzők

| | |
|---|---|
| Méret | Szélesség: 241 mm Magasság: 388 mm Mélység: 87 mm |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 65 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Az elülső panel szélességének megfelelően | 178 mm |
| Az elülső panel magasságának megfelelően | 350 mm |
| Kivitel | Szerviznyílás hátul |
| Alapanyag | Alumínium |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 3,62 kg |
| Bruttó tömeg | 4,667 kg |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Termékleírás | CP Compact-Panel, 241x288x87mm, előlap: 178x350 mm |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---|
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |
|--------------|---|