

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6340.300 Compact-Panel

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6340.300 - Compact-Panel

Elegáns megjelenésű kezelőház extrudált alumínium profilokból. Ideális kis kezelőmezőkhöz. Sokoldalú belső kiépítés



## Jellemzők

Cikkszám	CP 6340.300
Kivitel	90 x 71 mm-es acél tartókar-csatlakozóval CP 40-hez
Termékleírás	Az előlapokba szerelendő kis kezelőegységekhez. Az előlap behelyezése hátulról történik, majd belülről egy csavarfeszítővel kell rögzíteni. Saját, 2 – 6 mm anyagvastagságú előlapok beszerelésére is lehetőség van. A hátfal bal vagy jobb oldalt zsanérozott. Tetőtálca kitöréssel és erősítéssel CP 40 acél tartókarrendszerhez.
Anyag	Tetőtálca, fenéktálca: cink présöntvény Hátfal: alumínium Oldalsó elemek: Extrudált alumíniumprofil Csavarburkolat: Műanyag
Felület	Tetőtálca, fenéktálca, oldalrészek: porszórt Hátfal: natúr eloxált
Szín	RAL 7024
Egységcsomag	Tetőtálca Fenéktálca Hátfal Oldalsó elemek Csavarburkolat Tömítéssel és csavarfeszítővel együtt

# Jellemzők

Méret	Szélesség: 315 mm Magasság: 238 mm Mélység: 87 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
Az elülső panel szélességének megfelelően	252 mm
Az elülső panel magasságának megfelelően	200 mm
Kivitel	Szerviznyílás hátul
Alapanyag	Alumínium
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	3,028 kg
Bruttó tömeg	4,12 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Termékleírás	CP Compact-Panel, 351x238x87mm, előlap: 252x200 mm

# Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---