

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6372.563 Comfort-Panel

Állapot: 2026.06.28. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6372.563 - Comfort-Panel

Alumíniumház, nagy hővezető-képesség az optimális passzív hőleadás érdekében. Kis tömeg nagy stabilitás mellett. IP 65 védelem az IEC 60 529 szerint.



Jellemzők

Cikkszám	CP 6372.563
Kivitel	Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
Előnyei	Alumíniumház, nagy hővezető-képesség az optimális passzív hőleadás érdekében. Kis tömeg nagy stabilitás mellett Minden Rittal álló- és tartókarrendszerrel kompatibilis
Anyag	Ház: Extrudált alumíniumprofil Sarokelemek: Cink présöntvény Védősarkok: Műanyag
General colour	Eloxált, natúr kivitel
Szín	Ház: natúr eloxált Sarokelemek: RAL 7035 Védősarkok: RAL 7024 szerű
Egységcsomag	Ház kivágással a tartókar-csatlakozóhoz 3 mm-es kéttollú zárbetét, kicserélhető 41 mm-es zárbetétekre, C kivitelű műanyag és elforgatható fogantyúra Tömítésekkel és rögzítési segédanyagokkal együtt az előlapokhoz Felcsavarozott hátfal, ház előlről felhajtható, oldalsó kéttollú zárbetéttel

Jellemzők

Méret	Szélesség: 628,5 mm Magasság: 708,5 mm Mélység: 209 mm
Beépítési mélység	191 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
Az előlő panel szélességének megfelelően	520 mm
Az előlő panel magasságának megfelelően	600 mm
Kivitel	Szerviznyílás hátul
Megjegyzés	A tartókar csatlakozás cseréje a ház forgatásával lehetséges
Alapanyag	Alumínium
Zár	Zár kivitel: sarló alakú záróbütyök Zárak száma: 2 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	18,7 kg
Bruttó tömeg	20,34 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Termékleírás	CP Komfort-Panel, előlap: 520x600 mm, mélység 191mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK