

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6385.010 Fogantyúkészlet

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6385.010 - Fogantyúkészlet optipanelhez

Rögzítés sarokelemekhez, utólag is.



Jellemzők

| | |
|--|---|
| Cikkszám | CP 6385.010 |
| Kivitel | Vízszintes szereléshez |
| Termékleírás | Rögzítés sarokelemekhez, utólag is. |
| Anyag | Csőfogantyú: alumínium Fogantyútartó: Cink présöntvény Takarások: poliamid |
| Felület | Csőfogantyú: natúr eloxált Fogantyútartó: porszórt |
| Szín | Fogantyútartó: RAL 7035 Burkolatok: RAL 7024 szerű |
| Egységcsomag | Csőfogantyú, Ø 25 mm 2 db fogantyútartó 2 db takarás Rögzítési segédanyag |
| Megjegyzés | Szükség esetén a csőfogantyú méretre vágásával a méret rövidíthető 100 mm beépítési mélységű házaknál, a nem a tartókar-csatlakozással azonos oldalra történő felszerelés lehetséges |
| Az előlő panel szélességének megfelelően | 482,6 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |

Jellemzők

| | |
|---------------|-----------------------|
| Nettó tömeg | 0,6 kg |
| Bruttó tömeg | 0,64 kg |
| Vámtarifaszám | 76169990 |
| ETIM 9 | EC002626 |
| ECLASS 8.0 | 27189266 |
| Termékleírás | CP optipanel fogantyú |