


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6446.030

Beépített billentyűzet, 19"/4U

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6446.030 - Beépített billentyűzet, 19"/4U beépített touchpad felülettel

Az integrált touchpad fölöslegessé teszi az egér védettség szerinti telepítését és ezáltal csökkenti a kábelezést.



Jellemzők

Cikkszám	SM 6446.030
Termékleírás	Az integrált touchpad fölöslegessé teszi az egér kiegészítő, védettségnek megfelelő telepítését és ezáltal csökkenti a kábelezési igényt. A kis billentyűk a peremre nyomott feliratok révén jól felismerhetők, kis erő kifejtéssel kezelhetők és jól felismerhető visszajelzést adnak (kattannak).
Előnyei	A külön számblokk lehetővé teszi a paraméterek gyors bevitelét Zárt és lemosható felület Nagy mechanikai és kémiai ellenálló-képesség, DIN 42 115
Anyag	Előlap: alumínium
Egységcsomag	USB csatlakozókábel, hosszúság 1,8 m Tömítés Fúrósablon Rögzítési segédanyag felületekhez
Méret	Szélesség: 482,6 mm Magasság: 177 mm Mélység: 30 mm
Number keys	2,6 N
Number keys	0,3 mm

Jellemzők

Csatlakozófelületek	1 x USB
Number keys	105
Elrendezés	német
Resolution capacitive touchpad	40 pixel/mm
Lifetime	3 millió leütés
Méret	Menet: M5 Menethossz: 20 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-40 °C...90 °C
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 65 (első oldali, zárt)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,44 kg
Bruttó tömeg	1,82 kg
Vámtarifaszám	84716060
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	SM Beépített bill. 19"-os/4 U, német

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat