


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 6450.010 TFT monitor

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 6450.010 - TFT monitor

Beépíthető változat sík felületekhez és kezelőházakhoz.

## Jellemzők

Cikkszám	SM 6450.010
Kivitel	érintőképernyő nélkül
Termékleírás	Beépíthető változat sík felületekhez és kezelőházakhoz.
Előnyei	Minőségi ipari kivitel Könnyebb szerelés a beépített első keret révén Nincs szükség kiegészítő szellőztetésre Nagyon kicsi beépítési mélység (45 mm)
Anyag	Első keret: alumínium
Felület	Porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Tömítés Hatlapos anyák (felületekbe való beépítésre) VGA-kábel M5 menetes szár a hátsó felszereléshez További érintő-variációk az integrált csatlakozókábellel és illesztőprogrammal (CD-ROM) Tükröződésmentes védőüveggel.
Méret	Szélesség: 430 mm Magasság: 343 mm
Csatlakozófelületek	VGA (D-SUB HD 15 pólusú) DVI-D
Üzemi hőmérséklettartomány	0 °C...50 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-40 °C...85 °C
Kijelző fényereje	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrasztarány	700 : 1
Átlók	15"

# Jellemzők

Üzemidő	50 000 h
On Screen Display (OSD)	Hátoldali kezelőgombok
Reading angle left/right	80 °
Kijelző felbontás	1024 x 768 pixel
Névleges teljesítmény Pel	egyenáram esetén: 15 W
H-Sync. (min./max.)	31,4 - 80 kHz
V-Sync. (min./max.)	60 - 75 Hz
Színek száma	16,7
Vezérlő felbontás	VGA SVGA XGA
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	6,4 kg
Bruttó tömeg	6,52 kg
Vámtarifaszám	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Termékleírás	SM TFT MONITOR, 15"

# Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat