

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.170 TFT monitor

Állapot: 2026.06.01. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.170 - TFT monitor

Beépíthető változat sík felületekhez és kezelőházakhoz.

Jellemzők

Cikkszám	SM 6450.170
Kivitel	érintőképernyő nélkül
Termékleírás	Beépíthető változat sík felületekhez és kezelőházakhoz.
Előnyei	Minőségi ipari kivitel Könnyebb szerelés a beépített első keret révén Nincs szükség kiegészítő szellőztetésre Nagyon kicsi beépítési mélység (45 mm)
Anyag	Első keret: alumínium
Felület	Porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Tömítés Hatlapos anyák (felületekbe való beépítésre) VGA-kábel M5 menetes szár a hátsó felszereléshez További érintő-variációk az integrált csatlakozókábellel és illesztőprogrammal (CD-ROM) Tükröződésmentes védőüveggel.
Méret	Szélesség: 482,6 mm Magasság: 399,3 mm
Csatlakozófelületek	VGA (D-SUB HD 15 pólusú) DVI-D
Üzemi hőmérséklettartomány	0 °C...50 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-20 °C...60 °C
Megjegyzés a cikkszámhoz	További kivitelek lehetségesek, ellenálló érintőképernyőként soros vagy USB csatlakozással.
Kijelző fényereje	350 cd/m ²
Kontrasztarány	1000 : 1

Jellemzők

Átlók	19"
Üzemidő	50 000 h
On Screen Display (OSD)	Hátoldali kezelőgombok
Reading angle left/right	85 °
Kijelző felbontás	1280 x 1024 pixel
Megjegyzés a cikkszámhoz	Tükröződésmentes védőüveggel.
Névleges teljesítmény Pel	egyenáram esetén: 20 W
H-Sync. (min./max.)	31,5 - 80 kHz
V-Sync. (min./max.)	60 - 75 Hz
Színek száma	16,7
Vezérlő felbontás	VGA SVGA XGA SXGA
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	7,6 kg
Bruttó tömeg	8 kg
Vámtarifaszám	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Termékleírás	SM TFT MONITOR 19", VGA+DVI

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat