

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6501.020

## CP 40 acél tartóprofil

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6501.020 - CP 40 acél tartóprofil zárt

Az összekötő elemekhez történő rögzítés 2 szorítócsavarral történik.

## Jellemzők

Cikkszám	CP 6501.020
Termékleírás	Az összekötő elemekhez történő rögzítés 2 szorítócsavarral történik.
Anyag	Acélcső porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Tartóprofil
Átmérő	48,3 mm
Hossz	1 000 mm
Anyagvastagság	4 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4,7 kg
Bruttó tömeg	4,72 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	16 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Termékleírás	CP 40 acél tartóprofil zárt, L: 1000 mm

## Jóváhagyások

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat