Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6501.020

CP 40 acél tartóprofil

Állapot: 2026.11.14. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6501.020 - CP 40 acél tartóprofil zárt

Az összekötő elemekhez történő rögzítés 2 szorítócsavarral történik.

Jellemzők

Cikkszám	CP 6501.020
Termékleírás	Az összekötő elemekhez történő rögzítés 2 szorítócsavarral történik.
Anyag	Acélcső porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Tartóprofil
Átmérő	48,3 mm
Hossz	1000 mm
Anyagvastagság	4 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4,7 kg
Bruttó tömeg	4,72 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	16 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Termékleírás	CP 40 acél tartóprofil zárt, L: 1000 mm

Jóváhagyások

Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat