


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6501.120

CP 40 90°-os acél könyökcsatlakozó

Állapot: 2026.04.06. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6501.120 - CP 40 90°-os acél könyökcsatlakozó 90 x 71 mm-es tartókar-csatlakozáshoz

A ház fix rögzítéséhez, 40-es tartókarrendszerhez.

Jellemzők

Cikkszám	CP 6501.120
Anyag	Alumínium öntvény
Felület	Struktúralakk
Szín	RAL 7024
Forgatható/dönthető	Igen
Rotation angle/swivel area	kb. 305°, szorítókarral rögzíthető
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,579 kg
Bruttó tömeg	1,584 kg
Vámtarifaszám	76169990
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Termékleírás	CP 40 Sarokelem, 90°-os

Jóváhagyások

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat