Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6501.160

CP 40 acél rátét csukló

Állapot: 2026.11.14. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6501.160 - CP 40 acél rátét csukló

A tartókarrendszer dönthető rögzítéséhez vízszintes felületekre, mennyezetről lógó rögzítés is lehetséges.

Jellemzők

Cikkszám	CP 6501.160
Anyag	Cink présöntvény
Felület	Struktúralakk
Szín	RAL 7024
Forgatható/dönthető	Igen
Rotation angle/swivel area	kb. 300°
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,699 kg
Bruttó tömeg	1,735 kg
Vámtarifaszám	76169990
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Termékleírás	CP 40 RÁTÉT CSUKLÓ,RAL 7024

Jóváhagyások

Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat

© Rittal 2026