

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6510.210

Állítható magasságú tartókar

Állapot: 2026.04.02. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6510.210 - Állítható magasságú tartókar CP 120 tartókarrendszerhez

még jobb ergonómia

Jellemzők

Cikkszám	CP 6510.210
Termékleírás	Nagyobb ergonómia az állítható tartomány révén, kis és nagy kezelők, ülő és álló munkahelyek számára, a tartókar elülső oldalán található állítócsavar segítségével igény szerint akár 800 mm-ig beállítható. A lepattintható műanyag borítás hozzáférést biztosít az integrált kábelvezetéshez.
Előnyei	A nyomórugók a tartókar hátoldalán található állítócsavar segítségével pontosan a ház tömegéhez állíthatók Tökéletes működési biztonság, a nyomórugó eltörése esetén a kar biztonságosan az eredeti helyzetben marad A felszerelt ház dőlési szöge minden magasságban egyforma
Szín	RAL 9006
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz	962 mm
Beépítési lehetőségek	Maximális keresztmetszet kábelbevezetéshez 8 x 15 mm
Megjegyzés a cikkszámhoz	A tömegtartomány a felszerelt házra és függőleges tartóprofilra érvényes.
Méret	Hossz: 962 mm
Teherbírás	10 kg...20 kg
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	7,574 kg
Bruttó tömeg	7,973 kg
Vámtarifaszám	73269098
ECLASS 8.0	27189263

Jellemzők

Termékleírás

CP-L ÁLL.MAG.TARTÓKAR,20 KG,RAL9006

Jóváhagyások

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat