


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6510.330

Állítható magasságú tartókar

Állapot: 2026.04.01. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6510.330 - Állítható magasságú tartókar CP 120 tartókarrendszerhez

még jobb ergonómia

Jellemzők

Cikkszám	CP 6510.330
Termékleírás	Nagyobb ergonómia az állítható tartomány révén, kis és nagy kezelők, ülő és álló munkahelyek számára, a tartókar elülső oldalán található állítócsavar segítségével igény szerint akár 800 mm-ig beállítható. A lepattintható műanyag borítás hozzáférést biztosít az integrált kábelvezetéshez.
Előnyei	A nyomórugók a tartókar hátoldalán található állítócsavar segítségével pontosan a ház tömegéhez állíthatók Tökéletes működési biztonság, a nyomórugó eltörése esetén a kar biztonságosan az eredeti helyzetben marad A felszerelt ház dőlési szöge minden magasságban egyforma Akar DVI, vagy VGA dugasszal szerelt kábelek is problémamentesen átvezethetők Integrált rögzítés három szinten
Szín	RAL 9006
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz	1 090 mm
Beépítési lehetőségek	Maximális keresztmetszet kábelbevezetéshez 18 x 39 mm A bevezethető kábelek maximális száma 3x Ø 7 mm és 2x Ø 8,5 mm
Megjegyzés a cikkszámhoz	A tömegtartomány a felszerelt házra és függőleges tartóprofilra érvényes.
Méret	Hossz: 1.090 mm
Teherbírási	15 kg...32 kg
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	18 kg

Jellemzők

Bruttó tömeg	19 kg
Vámtarifaszám	73269098
ECLASS 8.0	27189263
Termékleírás	CP TARTÓKAR, FÜGG. ÁLLÍTHATÓ, 15-32 KG

Jóváhagyások

Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat
--------------	---------------------