

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6510.340**

**Állítható magasságú tartókar**

Állapot: 2026.04.03. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6510.340 - Állítható magasságú tartókar CP 120 tartókarrendszerhez

még jobb ergonómia

## Jellemzők

Cikkszám	CP 6510.340
Termékleírás	Nagyobb ergonómia az állítható tartomány révén, kis és nagy kezelők, ülő és álló munkahelyek számára, a tartókar elülső oldalán található állítócsavar segítségével igény szerint akár 800 mm-ig beállítható. A lepattintható műanyag borítás hozzáférést biztosít az integrált kábelvezetéshez.
Előnyei	A nyomórugók a tartókar hátoldalán található állítócsavar segítségével pontosan a ház tömegéhez állíthatók Tökéletes működési biztonság, a nyomórugó eltörése esetén a kar biztonságosan az eredeti helyzetben marad A felszerelt ház dőlési szöge minden magasságban egyforma A akár DVI, vagy VGA dugasszal szerelt kábelek is problémamentesen átvezethetők Integrált rögzítés három szinten
Szín	RAL 9006
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz	1 090 mm
Beépítési lehetőségek	Maximális keresztmetszet kábelbevezetéshez 18 x 39 mm A bevezethető kábelek maximális száma 3x Ø 7 mm és 2x Ø 8,5 mm
Megjegyzés a cikkszámhoz	A tömegtartomány a felszerelt házra és függőleges tartóprofilra érvényes.
Méret	Hossz: 1.090 mm
Teherbírás	20 kg...40 kg
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	18,257 kg

## Jellemzők

---

Bruttó tömeg	19,218 kg
Vámtarifaszám	73269098
ECLASS 8.0	27189263
Termékleírás	CP TARTÓKAR, FÜGG. ÁLLÍTHATÓ, 20-40 KG

---

## Jóváhagyások

---

Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat
--------------	---------------------