

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6514.200

# Dönthető rakódógerendák

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6514.200 - Dönthető rakodógerendák

Standard billentyűzetek tárolásához programozási, valamint szervizmunkálatok során, a tartótámaszok szerelési távolsága a gond nélküli beforgatáshoz min. 300 mm.



## Jellemzők

Cikkszám	CP 6514.200
Termékleírás	Standard billentyűzetek tárolásához programozási- valamint szervizmunkálatok során. A tartótámaszok szerelési távolsága a gond nélküli beforgatáshoz min. 300 mm. Mélység elegendő max. 210 mm-es billentyűzetekig.
Előnyei	Használat után a tartókarok biztonságosan és helytakarékosan bepattinthatók a bővítő felület alá – így a kezelő mozgásszabadságát nem korlátozzák.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek	Comfort-Panel alatt (min. elülső takarólemez szélesség 385 mm) Optipanel alatt (min. elülső takarólemez szélesség 405 mm) elegendően nagyméretű felületek, pl. IW munkalapok, fogókeretes AX kezelőházak alá függőleges felületekre (ajtók/oldalfalak)
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	1 kg
Bruttó tömeg	1,089 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	4,2 kg CO2 eq (Cat B)

# Jellemzők

Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	CP ELFORDÍTHATÓ TARTÓKAR,2 DB/CS.