

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6535.010 Kezelőajtós ház

Állapot: 2026.04.16. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6535.010 - Kezelőajtós ház Nemesacél

1.4301 (AISI 304) nemesacél kezelőajtó ház élelmiszeripari környezetben használható műanyag fogókerettel. Kombinálható a CP40 nemesacél tartókarrendszerrel.



Jellemzők

Cikkszám	CP 6535.010
Kivitel	CP 40 nemesacél tartókar-csatlakozóval
Anyag	Ház és ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304) Fogantyúlécek: élelmiszeripari használatra alkalmas műanyag, kékre színezve
Felület	Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
General colour	Nemesacél
Szín	Fogókeret: RAL 5002 szerű
Egységcsomag	Ház körben zárt Kitörés és erősítés CP 40 nemesacél tartókarrendszerhez Zár vezetőlemezzel Ajtó tömített kerettel és oldalsó fogantyúkkal Zár: kéttollú, 3 mm-es
Méret	Szélesség: 300 mm Magasság: 300 mm Mélység: 150 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 12

Jellemzők

Megjegyzés	A tartókar csatlakozás és az ajtópánt cseréje a ház forgatásával cserélhető 3 mm-es kéttollú zárbetét, kicserélhető 41 mm-es zárbetétekre, C kivitelű műanyag és elforgatható fogantyúra
Alapanyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Megjegyzés a cikkszámhoz	megfelelő szerelőlap 5050.432 az 5050.507 szállítótasakkal
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	5,985 kg
Bruttó tömeg	6,3 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Termékleírás	CP KEZELŐTÁBLÁS HÁZ, NEMESACÉL

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK PCF-declaration