

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6538.000

Kezelőajtós ház

Állapot: 2026.05.14. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6538.000 - Kezelőajtós ház

Kezelőajtós ház acéllemezről, alumínium fogókerettel. Ajtónyitás az elülső oldalon. IP 55 védettség. CP-L tartókarrendszerhez kialakított kitörés és erősítés, Ø 130 mm.

Jellemzők

Cikkszám	CP 6538.000
Anyag	Ház és ajtó: acéllemez Fogókeret: alumínium Takarólapok: Műanyag
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Fogókeret: porszórt
Szín	Ház és ajtó: RAL 7035 Fogókeret és takarólapok: RAL 5018
Egységcsomag	Ház a CP-L tartókarrendszerhez kialakított kitöréssel és erősítéssel, Ø 130 mm 3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel Ajtó tömítőkerettel Oldalsó fogókeretek és takarósapkák
Méret	Szélesség: 400 mm Magasság: 400 mm Mélység: 180 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 55
Megjegyzés	A tartókar csatlakozás és az ajtópánt cseréje a ház forgatásával cserélhető
Alapanyag	Alumínium
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	9,099 kg
Bruttó tömeg	9,578 kg
Vámtarifaszám	94032080
ECLASS 8.0	27180505