

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6540.200

kezelőház AE alapon, fogókerettel

Állapot: 2026.04.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6540.200 - kezelőház AE alapon, fogókerettel

Az acéllemez ház három rétegű bevonata optimális korrózióvédelmet nyújt. Alumínium előlap, szereléshez könnyen leszerelhető. Gyors és biztonságos szerviz-hozzáférés előlről és hátulról

Jellemzők

Cikkszám	CP 6540.200
Anyag	Ház és ajtó: acéllemez Fogókeret: alumínium Takarólapok: Műanyag
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Fogókeret: porszórt
Szín	Ház és ajtó: RAL 7035 Fogókeret és takarólapok: RAL 7030
Egységcsomag	Ház a CP-L tartókarrendszerhez kialakított kitöréssel és erősítéssel, Ø 130 mm Oldalt bepontosított szerelőprofilok Elöl maximális kitöréssel, könnyen megmunkálható, 3 mm alumínium-előlappal lefedve Oldalsó fogókeret zárólapokkal Ajtók hátul, jobb oldalt zsanérozva 3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Méret	Szélesség: 300 mm Magasság: 200 mm Mélység: 155 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 55
Megjegyzés	A tartókar csatlakozás és az ajtópánt cseréje a ház forgatásával cserélhető
Alapanyag	Alumínium
Megjegyzés a cikkszámhoz	Tartókar csatlakozás és ajtópánt alul.
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4,53 kg
Bruttó tömeg	4,73 kg

Jellemzők

Vámtarifaszám	94032080
---------------	----------

ECLASS 8.0	27180505
------------	----------

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL
--------------	----