

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6660.010

CP 40 nemesacél tartóprofil

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6660.010 - CP 40 nemesacél tartóprofil zárt

Az összekötő elemekhez történő rögzítés 2 szorítócsavarral történik.

Jellemzők

Cikkszám	CP 6660.010
Termékleírás	Az összekötő elemekhez történő rögzítés 2 szorítócsavarral történik.
Anyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület	Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
Egységcsomag	Tartóprofil
IP védelem az IEC 60 529 szerint	IP 66 a DIN EN 60529, 2014-09 szerint IP X9 a DIN EN 60529, 2014-09 szerint
Átmérő	48,3 mm
Hossz	1 000 mm
Anyagvastagság	3,6 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	3,7 kg
Bruttó tömeg	3,9 kg
Vámtarifaszám	73064020
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Termékleírás	CP 40 nemesacél tartóprofil zárt, L:1000 mm

Jóváhagyások

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat