

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6660.050**

**CP 40 nemesacél tartóprofil**

Állapot: 2026.04.06. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6660.050 - CP 40 nemesacél tartóprofil zárt

Az összekötő elemekhez történő rögzítés 2 szorítócsavarral történik.

## Jellemzők

Cikkszám	CP 6660.050
Termékleírás	Az összekötő elemekhez történő rögzítés 2 szorítócsavarral történik.
Anyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület	Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
Egységcsomag	Tartóprofil
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 66 a DIN EN 60529, 2014-09 szerint IP X9 a DIN EN 60529, 2014-09 szerint
Átmérő	48,3 mm
Hossz	500 mm
Anyagvastagság	3,6 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,755 kg
Bruttó tömeg	2,08 kg
Vámtarifaszám	73064020
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Termékleírás	CP TARTÓPROFIL, NEMESACÉL

## Jóváhagyások

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat