

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6663.400**

**CP 40 forgatható nemesacél fali-/  
padlórögzítés**

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6663.400 - CP 40 forgatható nemesacél fali-/padlórögzítés

A tartórendszer elforgatható rögzítéséhez függőleges vagy vízszintes felületeken.

## Jellemzők

Cikkszám	CP 6663.400
Kivitel	Elülső oldali, ∅ 9 mm-es furat
Anyag	1.4305 nemesacél (AISI 303)
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 66 a DIN EN 60529, 2014-09 szerint IP X9 a DIN EN 60529, 2014-09 szerint
Forgatható/dönthető	Igen
Rotation angle/swivel area	kb. 350°, recézett fejű csavarokkal rögzíthető
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4,292 kg
Bruttó tömeg	4,68 kg
Vámtarifaszám	83024900
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Termékleírás	CP TARTÓKAR-RÖGZÍTÉS, ELFORDÍTHATÓ

## Jóváhagyások

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat