


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6680.000

Premium panel

Állapot: 2025.12.14. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6680.000 - Premium panel Nemesacél

Premium panel, 1.4301 nemesacél (AISI 304), magasnyomású mosónak ellenálló.



Jellemzők

Cikkszám	CP 6680.000
Kivitel	Billentyűzet-tokozással
Előnyei	Nagy nyomáson tisztítható: a tömítés két felület között fekszik fel. Az optimális összenyomódásról menetes kötés gondoskodik. Tiszta munkahelyekre is alkalmas: az élelmiszeripar területén fennálló magas igényekhez kialakított csavarkötések. Belül műanyag dugókkal vagy kívül hatlapfejű csavarokkal.
Műszaki adatok	Billentyűház a következő Szé.xMa. méretű beépítőpanelekhez: 482,6 mm (19") x 177 mm (4 U)
Anyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület	Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
Méret	Szélesség: 530 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 66 IP X9
Használható tartókar-csatlakozáshoz	felül
Cleanroom class	1. légtisztasági osztály a DIN EN ISO 14 644-1 szerint
Alapanyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)

Jellemzők

Megjegyzés a cikkszámhoz	Szállítási idő megegyezés szerint
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	16.62
Bruttó tömeg	17.5
Vámtarifaszám	94039910
EAN	4028177305663
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505