

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6681.000 Premium panel

Állapot: 2026.06.27. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6681.000 - Premium panel Nemesacél

Premium panel, 1.4301 nemesacél (AISI 304), magasnyomású mosónak ellenálló.



Jellemzők

Cikkszám	CP 6681.000
Kivitel	CP 40 nemesacél tartókar-csatlakozóval
Előnyei	Nagy nyomáson tisztítható: a tömítés két felület között fekszik fel. Az optimális összenyomódásról menetes kötés gondoskodik. Tiszta munkahelyekre is alkalmas: az élelmiszeripar területén fennálló magas igényekhez kialakított csavarkötések. Belül műanyag dugókkal vagy kívül hatlapfejű csavarokkal.
Anyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület	Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
Méret	Szélesség: 530 mm Magasság: 360 mm Mélység: 120 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 66 IP X9
Használható tartókar-csatlakozáshoz	felül, ill. alul (a tokozás elforgatásával)
Cleanroom class	1. légtisztasági osztály a DIN EN ISO 14 644-1 szerint
Alapanyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Csomagolási egység	1 db

Jellemzők

Nettó tömeg	8,835 kg
Bruttó tömeg	9,3 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	35,41
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Termékleírás	CP Prémium Panel

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK PCF-declaration
--------------	--