

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6700.000 CX alsó pultrész

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6700.000 - CX alsó pultrész

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.



Jellemzők

Cikkszám	CX 6700.000
Kivitel	Alsórész
Anyag	Ház: acéllemez, 1,5 mm Ajtó: acéllemez, 2,0 mm-es, körbefutó habosított poliuretán tömítés Szerelőlap: acéllemez, 2,5 mm
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház felül nyitott Ajtó, ill. dupla ajtó elöl, 3 pontos zárrendszerrel Szerelőlap Fenéklemezek Zár: kéttollú, 3 mm-es
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 675 mm Mélység: 400 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	520 mm x 625 mm
Ajtók száma	1

Jellemzők

Ajtó nyílásszög	130°
IK-kód	IK10
Megjegyzés	A pult alsórész lezárásához zárólemez szükséges A 2-részes pultkiépítéshez egy pult középrész és a pult középrészhez egy lezárólap szükséges A 3-részes pultkiépítéshez egy pult középrész és egy pult felsőrész szükséges
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Alapanyag	Acéllemez
Zárak száma	1
Zár kivitel	hárompontos zárrendszer
Zárbetét	Kéttollú, 3 mm
Zár	Zár kivitel: hárompontos zárrendszer Zárak száma: 1 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	31 kg
Bruttó tömeg	33 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Termékleírás	CX pulrendszer, alsó pultrész, SzéMaMé: 600x675x400 mm, acéllemez

Jóváhagyások

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat