

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6706.000 CX alsó pultrész

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6706.000 - CX alsó pultrész

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.



## Jellemzők

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Cikkszám                     | CX 6706.000  |
| Kivitel                      | Alsórész   |
| Anyag                        | Ház: acéllemez, 1,5 mm<br>Ajtó: acéllemez, 2,0 mm-es, körbefutó habosított poliuretán tömítés<br>Szerelőlap: acéllemez, 2,5 mm   |
| Felület                      | Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk<br>Szerelőlap: horganyzott  |
| Szín                         | RAL 7035   |
| Egységcsomag                 | Ház felül nyitott<br>Ajtó, ill. dupla ajtó elöl, 3 pontos zárrendszerrel<br>Szerelőlap<br>Feneklemezek<br>Zár: kéttollú, 3 mm-es |
| Méret                        | Szélesség: 1.200 mm<br>Magasság: 675 mm<br>Mélység: 500 mm   |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 1.120 mm x 625 mm  |
| Ajtók száma                  | 2  |

# Jellemzők

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Ajtó nyílásszög                   | 130°   |
| IK-kód                            | IK10   |
| Megjegyzés                        | A pult alsórész lezárásához zárólemez szükséges<br>A 2-részes pultkiépítéshez egy pult középrész és a pult középrészhez egy lezárólap szükséges<br>A 3-részes pultkiépítéshez egy pult középrész és egy pult felsőrész szükséges |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 55  |
| Protection category NEMA          | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| Alapanyag                         | Acéllemez  |
| Zárak száma                       | 1  |
| Zár kivitel                       | hárompontos zárrendszer  |
| Zárbetét                          | Kéttollú, 3 mm   |
| Zár                               | Zár kivitel: hárompontos zárrendszer<br>Zárak száma: 1<br>Zárbetét: Kéttollú, 3 mm   |
| Csomagolási egység                | 1 db   |
| Nettó tömeg                       | 60 kg  |
| Bruttó tömeg                      | 62,75 kg   |
| Vámtarifaszám                     | 94032080   |
| ETIM 9                            | EC000784   |
| ETIM 8                            | EC000784   |
| ECLASS 8.0                        | 27180504   |
| Termékleírás                      | CX pulrendszer, alsó pultrész, SzéMaMé: 1200x675x500 mm, acéllemez   |

## Jóváhagyások

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat