

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6707.500

Alsó pultrészek

Állapot: 2024.05.16. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6707.500 - Alsó pultrészek

Négy szélesség és két különböző mélység képezi minden TopPult-megoldás alapját.

Jellemzők

Cikkszám	TP 6707.500
Anyag	Ház: acéllemez, 1,5 mm Ajtó és pultfedél: acéllemez 2,0 mm, körbefutó habosított poliuretán tömítés Szerelőlap: acéllemez, 2,5 mm
Felület	mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk Szerelőlap: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház felül nyitott Dupla ajtó rúdzárral, elülső és hátsó Mélységben állítható szerelőlap Nyitott fenék az egyedi kábelbevezetéshez
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	1.499 mm x 571 mm
Ajtók száma	2
IK-kód	IK08
Alapanyag	Acéllemez
Méret	Szélesség: 1.600 mm Magasság: 675 mm Mélység: 500 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 55 megfelelő fenéklemezek kiválasztása esetén
Protection category NEMA	NEMA 12 megfelelő fenéklemez vagy zárólap kiválasztása esetén
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	85 kg
Vámtarifaszám	94032080
EAN	4028177554146
ETIM 7.0	EC000784

Jellemzők

ECLASS 8.0

27180504

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)