

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6713.000 CX középső pultrész

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6713.000 - CX középső pultrész

Négy szélességelem képez hidat a CX pultrendszer két- vagy háromrészes felépítéséhez.



## Jellemzők

Cikkszám	CX 6713.000
Kivitel	Középelem
Anyag	Ház: acéllemez, 1,5 mm Pultfedél: acéllemez 2,0 mm, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület	Ház és tető: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház Fedél hátul zsanérozott, 2 kitámasztó automatikus reteszeléssel. Kireteszelés bal oldalon automatikus, jobb oldalon manuális Nyílás a ház alj részében történő kábelátvezetéshez Zár: kéttollú, 3 mm-es Ház Fedél alul zsanérozott, fedéltartóval együtt Nyitott fenék az egyedi kábelbevezetéshez
Méret	Szélesség: 1.600 mm Mélység: 745 mm
Magasság elől	130 mm
Magasság átlul	200 mm

# Jellemzők

IK-kód	IK10
Megjegyzés	A pult középrész lezárásához zárólap szükséges A 2-részes pultkiépítéshez egy pult alsórész, egy középrész és egy lezárólap szükséges A 3 részes pultfelépítéshez egy pult alsórész és egy pult felsőrész szükséges
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Alapanyag	Acéllemez
Méret	Szélesség: 1.600 mm
Zárak száma	3
Zár kivitel	Elforduló zár
Zárbetét	Kéttollú, 3 mm
Zár	Zár kivitel: Elforduló zár Zárak száma: 3 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	46 kg
Bruttó tömeg	47 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Termékleírás	CX pulrendszer, középső pultrész, Szé: 1600 mm

# Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat