

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6713.000 CX középső pultrész

Állapot: 2026.07.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6713.000 - CX középső pultrész

Négy szélességelem képez hidat a CX pultrendszer két- vagy háromrésztes felépítéséhez.



Jellemzők

| | |
|----------------|---|
| Cikkszám | CX 6713.000 |
| Kivitel | Középelem |
| Anyag | Ház: acéllemez, 1,5 mm Pultfedél: acéllemez 2,0 mm, körbefutó habosított poliuretán tömítés |
| Felület | Ház és tető: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Ház Fedél hátul zsanérozott, 2 kitámasztó automatikus reteszeléssel. Kireteszelés bal oldalon automatikus, jobb oldalon manuális Nyílás a ház alj részében történő kábelátvezetéshez Zár: kéttollú, 3 mm-es Ház Fedél alul zsanérozott, fedéltartóval együtt Nyitott fenék az egyedi kábelbevezetéshez |
| Méret | Szélesség: 1.600 mm Mélység: 745 mm |
| Magasság elől | 130 mm |
| Magasság átlul | 200 mm |

Jellemzők

| | |
|-----------------------------------|---|
| IK-kód | IK10 |
| Megjegyzés | A pult középrész lezárásához zárólap szükséges A 2-részes pultkiépítéshez egy pult alsórész, egy középrész és egy lezárólap szükséges A 3 részes pultfelépítéshez egy pult alsórész és egy pult felsőrész szükséges |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Alapanyag | Acéllemez |
| Méret | Szélesség: 1.600 mm |
| Zárak száma | 3 |
| Zár kivitel | Elforduló zár |
| Zárbetét | Kéttollú, 3 mm |
| Zár | Zár kivitel: Elforduló zár Zárak száma: 3 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 46 kg |
| Bruttó tömeg | 47 kg |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Termékleírás | CX pulrendszer, középső pultrész, Szé: 1600 mm |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|--------------------|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------|

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat