

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6722.000 CX pult felsőrész

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6722.000 - CX pult felsőrész

A négyféle szélesség ideális feltételeket teremt az egyedi felügyelethez, és a CX pultrendszer háromrésztes felépítéséhez.



Jellemzők

| | |
|----------------------------------|--|
| Cikkszám | CX 6722.000 |
| Kivitel | Felső rész |
| Termékleírás | A négyféle szélesség ideális feltételeket teremt az egyedi felügyelethez, és a CX pultrendszer háromrésztes felépítéséhez. |
| Anyag | Ház: acéllemez, 1,5 mm Ajtó: acéllemez, 2,0 mm-es, körbefutó habosított poliuretán tömítés |
| Felület | Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Ház Fedél alul zsanérozott, fedéltartóval együtt Nyitott fenék az egyedi kábelbevezetéshez Zár: kéttollú, 3 mm-es |
| Méret | Szélesség: 1.200 mm Magasság: 515 mm |
| Mélység (felül) | 125 mm |
| Mélység (alul) | 245 mm |
| IK-kód | IK10 |
| Megjegyzés | A 3-résztes pultkiépítéshez egy pult középrész és egy pult alsórész szükséges |
| IP védelem az IEC 60 529 szerint | IP 55 |

Jellemzők

| | |
|--------------------------|--|
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Alapanyag | Acéllemez |
| Méret | Szélesség: 1.200 mm Magasság: 515 mm Mélység (felül): 125 mm Mélység (alul): 245 mm |
| Zár kivitel | Elforduló zár |
| Zárbetét | Kéttollú, 3 mm |
| Zár | Zár kivitel: Elforduló zár Zárbetét: Kéttollú, 3 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 29 kg |
| Bruttó tömeg | 29,5 kg |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Termékleírás | CX Pultrendszer, pult felsőrész 3 részes felépítéshez, Szé: 1200 mm, acéllemez |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---------------------------|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat |