

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6723.000 CX pult felsőrész

Állapot: 2026.04.03. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6723.000 - CX pult felsőrész

A négyféle szélesség ideális feltételeket teremt az egyedi felügyelethez, és a CX pultrendszer háromrészes felépítéséhez.



## Jellemzők

Cikkszám	CX 6723.000
Kivitel	Felső rész
Termékleírás	A négyféle szélesség ideális feltételeket teremt az egyedi felügyelethez, és a CX pultrendszer háromrészes felépítéséhez.
Anyag	Ház: acéllemez, 1,5 mm Ajtó: acéllemez, 2,0 mm-es, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház Fedél alul zsanérozott, fedéltartóval együtt Nytított fenék az egyedi kábelbevezetéshez Zár: kéttollú, 3 mm-es
Méret	Szélesség: 1.600 mm Magasság: 515 mm
Mélység (felül)	125 mm
Mélység (alul)	245 mm
IK-kód	IK10
Megjegyzés	A 3-részes pultkiépítéshez egy pult középrész és egy pult alsórész szükséges

# Jellemzők

IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Alapanyag	Acéllemez
Méret	Szélesség: 1.600 mm Magasság: 515 mm Mélység (felül): 125 mm Mélység (alul): 245 mm
Zárak száma	3
Zár kivitel	Elforduló zár
Zárbetét	Kéttollú, 3 mm
Zár	Zár kivitel: Elforduló zár Zárak száma: 3 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	39 kg
Bruttó tömeg	40 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Termékleírás	CX Pultrendszer, pult felsőrész 3 részes felépítéshez, Szé: 1600 mm, acéllemez

# Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarzatok	Megfelelőségi nyilatkozat