

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6740.500 TP állópultok

Állapot: 2026.04.06. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6740.500 - TP állópultok

TP állópultok, szerelésre kész egység nagyfokú, IP 55 védelemmel, négy különböző szélességben. A fedél szerszám nélküli szerelése fedélkitámasztóval. Kompatibilis a TS 8 rendszertartozékokkal, pl. lábazzal és kábelbevezető hüvelyekkel.

Jellemzők

Cikkszám	TP 6740.500
Anyag	Ház: acéllemez, 1,5 mm Ajtó és pultfedél: acéllemez 2,0 mm, körbefutó habosított poliuretán tömítés Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület	Ház, tető és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház, hátul és oldalt zárt Ajtó, ill. dupla ajtó elől rúdzárral Szerelőlap Fedél hátul zsanérozott, 2 kitámasztó automatikus reteszeléssel. Kireteszelés bal oldalon automatikus, jobb oldalon manuális Nyitott fenék az egyedi kábelbevezetéshez
Méret	Szélesség: 1.000 mm Magasság: 973 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	930 mm x 900 mm
Mélység (felül)	500 mm
Mélység (alul)	400 mm
Ajtók száma	2
IK-kód	IK08
Megjegyzés a cikkszámhoz	A kétajtós változatnál a fenéknyílás ketté van osztva, 2 db fenéklemmezre van szükség.
IP védelem az IEC 60 529 szerint	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12

Jellemzők

Alapanyag	Acéllemez
Méret	Szélesség: 1.000 mm Magasság: 973 mm Mélység (felül): 500 mm Mélység (alul): 400 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	73,15 kg
Bruttó tömeg	77 kg
Vámtarifaszám	94032080
ECLASS 8.0	27180504
Termékleírás	TP állópult, SzéxMaxMé: 1000x960x400/500 mm, acéllemez

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat