

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6742.000

## CX álló pult

Állapot: 2026.04.12. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6742.000 - CX álló pult

Egyrészes állópult kezeléshez és felügyelethez, nagy szerelőlappal és magas szintű IP55 védelemmel, négy különböző szélességben.



## Jellemzők

Cikkszám	CX 6742.000
Kivitel	Állópultok
Anyag	Ház: acéllemez, 1,5 mm Ajtó és pultfedél: acéllemez 2,0 mm, körbefutó habosított poliuretán tömítés Szerelőlappal: acéllemez, 2,5 mm
Felület	Ház, tető és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlappal: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház, hátul és oldalt zárt Ajtó, ill. dupla ajtó elöl, 3 pontos zárrendszerrel Szerelőlappal Fedél elforduló zárral, hátul zsanérozott, 2 kitámasztó automatikus reteszeléssel. Kireteszelés bal oldalon automatikus, jobb oldalon manuális. Fenéklemez Zár: kéttollú, 3 mm-es
Méret	Szélesség: 1.200 mm Magasság: 970 mm Mélység: 400 mm

# Jellemzők

Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	1.120 mm x 900 mm
Mélység (felül)	495 mm
Mélység (alul)	400 mm
Ajtók száma	2
IK-kód	IK10
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Alapanyag	Acéllemez
Méret	Szélesség: 1.200 mm Magasság: 970 mm Mélység (felül): 495 mm Mélység (alul): 400 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	83 kg
Bruttó tömeg	86,75 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Termékleírás	CX állópult, SzéMaMé: 1200x970x400 mm, acéllemez

# Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat