

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6746.500 TP állópultok

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6746.500 - TP állópultok

TP állópultok, szerelésre kész egység nagyfokú, IP 55 védelemmel, négy különböző szélességben. A fedél szerszám nélküli szerelése fedélkitámasztóval. Kompatibilis a TS 8 rendszertartozékokkal, pl. lábazzal és kábelbevezető hüvelyekkel.

Jellemzők

| | |
|----------------------------------|---|
| Cikkszám | TP 6746.500 |
| Anyag | Ház: acéllemez, 1,5 mm Ajtó és pultfedél: acéllemez 2,0 mm, körbefutó habosított poliuretán tömítés Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm |
| Felület | Ház, tető és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Ház, hátul és oldalt zárt Ajtó, ill. dupla ajtó elől rúdzárral Szerelőlap Fedél hátul zsanérozott, 2 kitámasztó automatikus reteszeléssel. Kireteszelés bal oldalon automatikus, jobb oldalon manuális Nyitott fenék az egyedi kábelbevezetéshez |
| Méret | Szélesség: 600 mm Magasság: 973 mm |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 530 mm x 900 mm |
| Mélység (felül) | 500 mm |
| Mélység (alul) | 400 mm |
| Ajtók száma | 1 |
| IK-kód | IK08 |
| Megjegyzés a cikkszámhoz | A kétajtós változatnál a fenéknyílás ketté van osztva, 2 db fenéklemmezre van szükség. |
| IP védelem az IEC 60 529 szerint | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |

Jellemzők

| | |
|--------------------|--|
| Alapanyag | Acéllemez |
| Méret | Szélesség: 600 mm Magasság: 973 mm Mélység (felül): 500 mm Mélység (alul): 400 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Termékleírás | TP állópult, SzéxMaxMé: 600x960x400/500 mm, acéllemez |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---------------------------|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat |