

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6748.000

CX álló pult

Állapot: 2026.07.09. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6748.000 - CX álló pult

Egyrészes állópult kezeléshez és felügyelethez, nagy szerelőlappal és magas szintű IP55 védettséggel, négy különböző szélességben.



Jellemzők

Cikkszám	CX 6748.000
Kivitel	Állópultok
Anyag	Ház: acéllemez, 1,5 mm Ajtó és pultfedél: acéllemez 2,0 mm, körbefutó habosított poliuretán tömítés Szerelőlappal: acéllemez, 2,5 mm
Felület	Ház, tető és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlappal: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház, hátul és oldalt zárt Ajtó, ill. dupla ajtó elől, 3 pontos zárrendszerrel Szerelőlappal Fedél elforduló zárral, hátul zsanérozott, 2 kitámasztó automatikus reteszeléssel. Kireteszelés bal oldalon automatikus, jobb oldalon manuális. Feneklemez Zár: kéttollú, 3 mm-es
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 970 mm Mélység: 400 mm
Szerelőlappal mérete (Szé x Ma)	720 mm x 900 mm
Mélység (felül)	495 mm

Jellemzők

Mélység (alul)	400 mm
Ajtók száma	1
IK-kód	IK10
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Alapanyag	Acéllemez
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 970 mm Mélység (felül): 495 mm Mélység (alul): 400 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	58 kg
Bruttó tömeg	60 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Termékleírás	CX állópult, SzéMaMé: 800x970x400 mm, acéllemez

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat