

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.301

PC-szekrényrendszerek

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6900.301 - PC-szekrényrendszerek PC-toronyházak

Ház hagyományos PC-tornyokhoz.

Jellemzők

Cikkszám	IW 6900.301
Kivitel	Tető munkalap szereléséhez vagy felült alá történő szereléshez előkészítve Feneklemez öntvénylábak szereléséhez vagy felültre történő szereléshez előkészítve
Termékleírás	Szokványos PC-tornyok az alábbi Szé/Ma/Mé méretig: 250 x 530 x 600 mm (max. 20 kg) a mellékelt tartópánt révén biztonságosan az ajtóra csavarozott fenékekhez rögzíthetők. A PC hátsó interfészei nyitott ajtónál könnyedén hozzáférhetők. Az előszerelt szűrős ventilátorok révén a ház azonnal használatba vehető.
Anyag	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez Formatervezett lécek: alumínium
Felület	Ház: porszórt, strukturális lakk Ajtó: porszórt
Szín	Ház: RAL 7035 Ajtó: RAL 7015 Formatervezett lécek: RAL 7035
Egységcsomag	Ház körben zárt Ajtópánt jobb oldalt Ajtó belül felcsavarozott fenékkal Elforduló zár oldalt Kéttollú zárbetéttel Hátfal két kivágással a külön mellékelt csatlakozó-átvezetés beszereléséhez Tömszelence M20, réz, nikkelezett Az oldalfalba bal oldalt szerelt kimeneti szűrő Az oldalfalba jobb oldalt szerelt szűrőbetét, 55 m ³ /h, 230 V, 50/60 Hz

Jellemzők

Méret	Szélesség: 760 mm Magasság: 760 mm Mélység: 300 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 54 a mellékelt csatlakozó átvezetéssel
NEMA védettség	NEMA 12 a mellékelt csatlakozó átvezetéssel
Alapanyag	Alumínium
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	34,2 kg
Bruttó tömeg	36 kg
Vámtarifaszám	94032080
ECLASS 8.0	27180501
Termékleírás	Ház hagyományos PC-tornyokhoz, BHT: 760x760x300 mm

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat
--------------	---------------------------