


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.720

Ipari munkaállomások

Állapot: 2026.04.08. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6900.720 - Ipari munkaállomások

Alsó házrész VX SE alapú ipari munkaállomásokhoz.



Jellemzők

Cikkszám	IW 6900.720
Kivitel	Fiókelőtét, formatervezett ajtó, hátsó ajtó
Anyag	Ház, tálcás fiók, formatervezett ajtó, hátsó ajtó: acéllemez
Felület	Ház: mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Szín	Dekor takarólapok: RAL 7015
Egységcsomag	Ház oldalt zárt Fenéklemezek, három részes Szintezőlábak Fiókelőtét, formatervezett ajtó, hátsó ajtó
Depth with drawer section	890 mm
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 900 mm Mélység: 600 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 54
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	60 kg
Bruttó tömeg	62 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	236,2 kg CO2 eq (Cat B)

Jellemzők

Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Termékleírás	IW ipari munkaállomás, ház, szélesség x magasság x mélység: 600x900x600 mm, fiókelőttel, formatervezett ajtóval elől, hátsó ajtó

Jóváhagyások

Tanúsítványok	Felület
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat