


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.730

Ipari munkaállomások

Állapot: 2026.06.06. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6900.730 - Ipari munkaállomások

Alsó házrész VX SE alapú ipari munkaállomásokhoz.



Jellemzők

Cikkszám	IW 6900.730
Kivitel	Fiókelőtét billentyűzethez és egérhez, formatervezett ajtó, hátsó ajtó
Anyag	Ház, fiókelőtét billentyűzethez és egérhez, formatervezett ajtó, hátsó ajtó: acéllemez
Felület	Ház: mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Szín	Dekor takarólapok: RAL 7015
Egységcsomag	Ház oldalt zárt Fenéklemesek, három részes Szintezőlábak Fiókelőtét billentyűzethez és egérhez, formatervezett ajtó, hátsó ajtó
Depth with drawer section	890 mm
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 900 mm Mélység: 600 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 54
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	64 kg
Bruttó tömeg	66 kg

Jellemzők

PCF/VE (Cradle to Gate)	251,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Termékleírás	IW ipari munkaállomás, ház, szélesség x magasság x mélység: 600x900x600 mm, billentyűzettartó fiókkal billentyűzet és egér számára, formatervezett ajtóval elöl, hátsó ajtó

Jóváhagyások

Tanúsítványok	Felület
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat