

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.740

Ipari munkaállomások

Állapot: 2026.05.27. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6900.740 - Ipari munkaállomások

Alsó házrész VX SE alapú ipari munkaállomásokhoz.



Jellemzők

Cikkszám	IW 6900.740
Kivitel	Munkalap, billentyűzetfiók, formatervezett ajtó, hátsó ajtó
Anyag	Ház, billentyűzettartó fiók, formatervezett ajtó, hátsó ajtó: acéllemez Munkalap: Forgácslap (mindkét oldalt műanyaggal (körben peremmel) laminált)
Felület	Ház: mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Szín	Dekor takarólapok: RAL 7015
Egységcsomag	Ház oldalt zárt Fenéklemezek, három részes Szintezőlábak Munkalap, billentyűzetfiók, formatervezett ajtó, hátsó ajtó Munkalap, SzéxMaxMé 610 x 38 x 645 mm
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 1.000 mm Mélység: 645 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 54
Méret munkalappal	Szélesség: 610 mm Magasság: 1.043 mm Mélység: 645 mm

Jellemzők

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	71 kg
Bruttó tömeg	74 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	281,9 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Termékleírás	IW ipari munkaállomás, ház, SzéxMaxMé: 600x1000x645 mm, munkalappal, billentyűzetfiókkal, formatervezett ajtóval elől, hátsó ajtó

Jóváhagyások

Tanúsítványok	Felület
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat