


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6902.670

Házrögzítés, dönthető, rászerezhető

Állapot: 2026.06.18. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6902.670 - Háztörögztítés, dönthető, rászzerelhető

IW munkalapokra vagy egyéb felületekre szereléshez.



Jellemzők

Cikkszám	IW 6902.670
Termékleírás	Kábelalagúttal a védett kábelátvezetéshez.
Alkalmazási területek	Az alábbi szerelésekhez: előkészített IW munkalap, felületek, háztörögztítés/szögletes CP-L csatlakozás 120 x 65 mm, CP 40 rögzítés/házcsatlakozó (+100°/-60° dőlésszög-adapterként a CP 40-hez is használható) Tartókar csatlakozással szerelt házakhoz 20 kg-ig: CP-40, CP-L szögletes 120 x 65 mm, CP-L Ø 130 mm, VESA Standard 75
Anyag	Acéllemez Harmonika csukló: Műanyag
Felület	Festett
Szín	RAL 7024
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Tilt angle note	+100°/-60°, szorítókarral 7,2°-os osztásokkal állítható be és a mellékelt ütközőcsavarral +100°/-15°-ra korlátozható.
Tilt angle pitch pattern	7,2 °
OUT_TILT_ANGLE	-60 - 100 °
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,72 kg
Bruttó tömeg	0,928 kg

Jellemzők

Vámtarifaszám	73182900
---------------	----------

ECLASS 8.0	27189263
------------	----------