

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**IW 6902.670**

**Házrögzítés, dönthető, rászerezhető**

Állapot: 2026.06.18. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IW 6902.670 - Háztörögztítés, dönthető, rászzerelhető

IW munkalapokra vagy egyéb felületekre szereléshez.



## Jellemzők

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Cikkszám                 | IW 6902.670  |
| Termékleírás             | Kábelalagúttal a védett kábelátvezetéshez.   |
| Alkalmazási területek    | Az alábbi szerelésekhez: előkészített IW munkalap, felületek, háztörögztítés/szögletes CP-L csatlakozás 120 x 65 mm, CP 40 rögzítés/házcsatlakozó (+100°/-60° dőlésszög-adapterként a CP 40-hez is használható)<br>Tartókar csatlakozással szerelt házakhoz 20 kg-ig: CP-40, CP-L szögletes 120 x 65 mm, CP-L Ø 130 mm, VESA Standard 75 |
| Anyag                    | Acéllemez<br>Harmonika csukló: Műanyag   |
| Felület                  | Festett  |
| Szín                     | RAL 7024   |
| Egységcsomag             | Rögzítési segédanyagokkal együtt   |
| Tilt angle note          | +100°/-60°, szorítókarral 7,2°-os osztásokkal állítható be és a mellékelt ütközőcsavarral +100°/-15°-ra korlátozható.  |
| Tilt angle pitch pattern | 7,2 °  |
| OUT_TILT_ANGLE           | -60 - 100 °  |
| Csomagolási egység       | 1 db   |
| Nettó tömeg              | 0,72 kg  |
| Bruttó tömeg             | 0,928 kg   |

# Jellemzők

---

|               |          |
|---------------|----------|
| Vámtarifaszám | 73182900 |
|---------------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27189263 |
|------------|----------|