



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6902.700

Fióktálca

Állapot: 2026.06.14. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6902.700 - Fióktálca kihúzható

Az IW és PC sorozat TS váz alapú szekrényeihez.

Jellemzők

Cikkszám	IW 6902.700
Anyag	Acéllemez
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	2 teleszkópsínnel együtt
Beépítési lehetőségek	Az IW és PC sorozat TS váz alapú szekrényeihez.
Terhelhetőség:	40 kg felületi terhelés, statikus
Méret	Szélesség: 484,5 mm Magasság: 83 mm Mélység: 519 mm
Használható	Házípus: IW PC Szélesség: = 600 mm Mélység: ≥ 600 mm ≤ 800 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	8,227 kg
Bruttó tömeg	8,66 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	32,8 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	IW FIÓKTÁLCA,85 MM MAGAS TELESZKÓPSÍNNEL