

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7000.500

TE 7000 hálózati szekrények

Állapot: 2026.05.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7000.500 - TE 7000 hálózati szekrények

TE 7000 IT szekrény, előkészítve az egyedi belső kiépítéshez.

Jellemzők

Cikkszám	TE 7000.500
Előnyei	Nincs keretállvány Optimális hozzáférhetőség Egyszerű bevitel a szétszedhetőség miatt
Anyag	Acéllemez Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 4 mm
Felület	Szerelőkeret: mártóalapozott Lapos elemek: porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Mélységében állítható 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret, elől és hátul Átlátszó ajtó elől, 130°-os zsanérral, kagylóhéj-fogantyúval és 3524 E biztonsági zárral Acéllemez ajtó hátul, 130°-os zsanérral, 3524 E biztonsági zárral Lezárható oldalfalak, 3524 E biztonsági zárral együtt Fenékkeret maximális kivágással (modullemezekkel történő tetszőleges elrendezéshez) Tetőlemez, kefék léccel kábelbevezetéshez és fedett kitöréssel az opcionális ventilátorhoz. Szintezőlábak, M10 (mellékelve) 20 mm-es távtartó csapok a tetőlemez megemeléséhez (csomagban)
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 600 mm
Magasságegységek	42 U
Magasságegységek	42 U
Síktávolság (kiszállított állapotban)	495 mm

Jellemzők

Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	84,44 kg
Bruttó tömeg	95,2 kg
ECLASS 8.0	27180207
Termékleírás	TE Network enclosure TE 7000, WHD: 600x2000x600 mm, With glazed door