

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7000.630

Dugaljsáv műanyag házban

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7000.630 - Dugaljsáv műanyag házban

230 Volt csatlakozósávok, korlátozás nélkül alkalmazható, derékszögű dugókkal is a dugaszérintkezők hosszirányú elrendezésével.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7000.630
Termékleírás	Dugaljsáv, 8-as, védőérintkezős dugasztípushoz (F típus, CEE 7/4). A dugaljsáv a szekrénykeretben függőlegesen vagy a hátsó 482,6 mm-es (19"-os) profilba szerelhető. A 482,6 mm-es (19"-os) profilban több helyre van szükség, mint a 2 U egységben. A csatlakozóaljzatok 45°-os szögben vannak elrendezve, és így a szögletes csatlakozódugók is könnyűszerrel behelyezhetők. A csatlakozókábel a sávon belül kapcsolagútban fut. A kapcsolagút önálló fedéllel van ellátva, a külön földeléshez külső kapcsokkal rendelkezik.
Anyag	Műanyag
Egységcsomag	Csatlakozókábel Rögzítőcsavarok 2 db alátét M6 fészkes anya, vezető Anyák
Kivitel	Kapcsoló nélkül
Dugaszolóaljzatok	8 x D, Schuko (F típus, CEE 7/3)
Csatlakozókábel hossz	2 m

Jellemzők

Csatlakozókábel (típus)	H05VV-F3G1,5 érvéghüvellyel
Névleges üzemi feszültség	230 V AC, 50 Hz
Névleges feszültség	230 V AC, 50 Hz
Névleges áramerősség (max.)	16 A
Csatlakozás módja (elektromos)	Érvéghüvelyek
Beépítési lehetőségek	TE 7000, hátul 482,6 mm-es (19"-os) profil (> 2 U) TE 7000, függőlegesen a keretben
Csatlakozóaljzat tálcájának színe	Fekete
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,92 kg
Bruttó tömeg	1,026 kg
Vámtarifaszám	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Termékleírás	TE CSATLAKOZÓSÁV, 7-ES

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat