

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.180

Hozzáférés-vezérlés

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.180 - Hozzáférés-vezérlés CMC III-hoz, PDU-hoz és IoT interfészhez

Egység a szekrényekhez való hozzáférés vezérléséhez és felügyeletéhez.

Jellemzők

| | |
|-----------------------|--|
| Cikkszám | DK 7010.180 |
| Kivitel | Hozzáférés-vezérlés |
| Termékleírás | Egy hozzáférés-ellenőrző egységhez két fogantyú és két leolvasó készülék csatlakoztatható. A CMC III feldolgozó egység, a PDU vagy az IoT interfész weboldalán keresztül a fogantyúk különböző számkódokkal és transzponder kártyákkal párosíthatók össze, így az összes, CMC III feldolgozó egységgel, PDU-val, vagy IoT interfésszel összekapcsolt fogantyú csak egy olvasórendszerrel vezérelhető. Az integrált infravörös érzékelők révén kiegészítőleg a vezérelt ajtó állapotát (nyitva/zárva) is felügyeli. Emellett az érzékelő rezgésérzékelővel is rendelkezik, amely vandalizmus észlelése esetén riasztást küld. |
| Előnyei | Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel Az energiaellátás a CAN busz csatlakozófelületen keresztül történik. |
| Alkalmazási területek | Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban. Szekrények, helyiségek és konténerek felügyelete informatikai környezetben. |
| Működési elv | Két fogantyú és két leolvasó készülék csatlakoztatásához, ajtók felügyeletéhez Beépített infravörös hozzáférés-érzékelő Integrált vandalizmus-érzékelő |
| Anyag | Műanyag |
| Felület | Elülső oldal: sima Ház: Felület |
| Szín | RAL 9005 |

Jellemzők

| | |
|--------------------------------------|---|
| Egységcsomag | Érzékelő Szerelőlap Rögzítési segédanyagokkal együtt |
| Csatlakozás CAN buszhoz | Közvetlen |
| Csatlakozófelületek | 2 x RJ45 CAN bus 2 x RJ12 2 x lapos csatlakozó Hüvely |
| Méret | Szélesség: 110 mm Magasság: 30 mm Mélység: 40 mm |
| Üzemi hőmérséklettartomány | 0 °C...55 °C |
| Páratartalom (páralecsapódás nélkül) | 5...95 % |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 0,166 kg |
| Bruttó tömeg | 0,169 kg |
| Vámtarifaszám | 85311095 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| Termékleírás | DK Hozzáférés-felügyelet, csatlakoztatás CAN-busz interfészen keresztül, SzéxMaxMé: 110x30x40, RAL 9005 |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---------------------------|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat |